

## EPIC® DATA PB M12

Connettori bus M12 da cablare, schermato per PROFIBUS

Connettore bus di campo M12 installabile su campo per PROFIBUS, con codifica b, schermato, classe di protezione elevata (IP67)



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Robusto

### Vantaggi

Cablaggio semplice e rapido sul posto

Per realizzare cavi della lunghezza desiderata

Costo cablaggio efficiente e razionale per installazioni BUS

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.

### Caratteristiche del prodotto

Versione schermata

Connettore M12, codifica B

Adatto per PG9 / PG11

Morsetti a vite

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale:

Contatto: CSUN

Superficie contatti: Au

Porta contatti: PA66

Guarnizione: NBR

Zigrinatura: ottone nichelato

Impugnatura: zinco pressofuso, placcato nickel

Grado di protezione:

IP 67

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA PB M12

Campo di temperatura (esercizio):

Connettore: da -40°C a +85°C

Codifica:

B - inverso (PROFIBUS)

Corrente nominale (A):

4 A

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® DATA PB M12**

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Sezione conduttore in mm <sup>2</sup>	Diametro cavo in mm	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
Spina dritta						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1
Presa dritta						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16