


UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Cavo PROFIBUS: Presa M12 e spina M12

Cavo M12 PROFIBUS (con codifica B) robusto e pronto all'uso con guaina esterna PUR (priva di alogeni) per utilizzo flessibile (catena portacavi). Versione schermata.

Info

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Tempo di montaggio



catena portacavi

Vantaggi

Economico e semplice da cablare per le installazioni PROFIBUS
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte
Ricerca guasti semplice e rapida

Applicazione

Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

Cavo PROFIBUS a 2 conduttori, schermato
Connettore M12 codifica B con serraggio rapido
Adatto all'impiego in catene portacavi
Dotati di porta marcatura

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Riferimenti normativi/approvazioni

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Costruzione

Sezione dei conduttori: 0,25 mm²

Colori dei conduttori: rosso, verde

Guaina esterna in PUR priva di alogeni, viola

Diametro esterno: 7.8 mm

Versione schermata

Schermatura collegata al connettore

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale:

Contatto: CuSnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Zinco pressofuso nichelatoCustodia: TPU, autoestingente

Grado di protezione:

IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio):

Connettore da -25 °C a +90 °C

Posa fissa da -40 °C a +80 °C

Posa flessibile da -30 °C a +80 °C

In catena portacavo ≤ 70 °C

Codifica:

B - inverso

Corrente nominale (A):

4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (m)	Numero di poli	Design	Tensione Nominale (V)	Pezzi / confezione
Spina - presa						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	dritto-dritto	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	dritto-dritto	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	dritto-dritto	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	dritto-dritto	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	dritto-dritto	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	dritto-dritto	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	dritto-dritto	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	dritto-dritto	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	dritto-dritto	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	angolare-angolare	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	angolare-angolare	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	angolare-angolare	250	1

Ultimo aggiornamento (19.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16