


Ganasce per sistema 1311 e 1300

Ganasce di compressione per pinze di compressione idrauliche V 1311 e pinze di compressione a batterie PVX 1300

Info

NOVITÀ: tecnica di crimpatura DUAL in due fasi (dapprima con compressione esagonale, quindi con punzone)



Applicazione

Ganasce di compressione per V 1311 e PVX 1300 per la compressione di capicorda tubolari (KRT/KRF) e giuntafili intermedi (KST/KSF)

Incluso

Pressing dies are delivered in pairs

Per le matrici di crimpatura tipo "13DB" o "13B" non sono necessari portaganasce. I portaganasce devono essere ordinati separatamente per le matrici di crimpatura di tipo "B".

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Nota

Scelta dei componenti: determinare dapprima le ganasce di serraggio. Considerare che non tutte le ganasce di serraggio richiedono supporti portaganasce (a seconda della sezione dei capicorda ad occhiello da crimpare)

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ganasce per sistema 1311 e 1300

Codice articolo	Descrizione articolo	Per KRT/KST mm ²	Per KRF/KSF mm ²	Pezzi / confezione
Ganasce di compressione DUAL				
61795982	13DB8	-	10	1
61795983	13DB9	-	16	1
61795984	13DB11	-	25	1
61813899	13DB13	-	35	1
61795952	13DB14,5	-	50	1
61795985	13DB17	-	70	1
61813874	13DB20	-	95	1
61813871	13DB22	-	120	1
61795986	13DB25	-	150	1
61813873	13DB27	-	185	1
61795987	13DB30	-	240	1
61795988	13DB32	-	300	1
Ganasce di compressione esagonali				
61795950	B7	10	-	1
61795951	B8	-	10	1
61795960	B8,5	16	-	1
61795970	B9	-	16	1
61795971	B10	25	-	1
61795972	B11	-	25	1
61795980	B12	35	-	1
61795981	B13	-	35	1
61795990	B14	50	-	1
61795991	B14,5	-	50	1
61796000	B16	70	-	1
61796001	B17	-	70	1
61796010	B18	95	-	1
61796020	B19	120	-	1
61796021	B20	-	95	1
61796030	B22	150	120	1
61796031	B24	185	-	1
61796032	B25	-	150	1
61796043	13B26	240	-	1
61796047	13B27	-	185	1
61796044	13B30	300	240	1

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Ganasce per sistema 1311 e 1300

Codice articolo	Descrizione articolo	Per KRT/KST mm ²	Per KRF/KSF mm ²	Pezzi / confezione
61796045	13B32	400	300	1
61796046	13B38	-	400	1