

KWB 4099 Crimpatrice

KWB 4099: Crimping pliers for pressing non-insulated cable lugs from 4,0-10,0 mm², Crimping profile: W-pressing, ergonomic design



affidabilità

Vantaggi

Matrici marcate
Funzione di blocco per compressione agevolata
Impugnatura ergonomica
Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N
Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

L'attrezzo miniforce per capicorda non isolati da 4 - 10 mm²
Per capicorda ad occhiello non isolati KR

Caratteristiche del prodotto

Sblocco di emergenza nel caso di interruzione del lavoro

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
Generale:	Pressione di crimpatura regolabile
Note:	Profilo di crimpatura: W

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

KWB 4099 Crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16