

SHIELD-KON® Anelli isolati per ripresa della schermatura

Connettore schermato doppio SHIELD-KON® per il collegamento di cavi schermati, guaina interna GSB, guaina esterna GSC, collegamento affidabile

Info

Si compone di guaina interna e esterna



guida



interferenze

Vantaggi

Un connettore interno rigido e stabile aumenta la pressione di compressione e protegge quindi il conduttore interno dalle sollecitazioni meccaniche

Connettore esagonale del manicotto esterno morbido garantisce un collegamento elettrico e meccanico perfetto

Applicazione

Per cavi schermati con diametro dielettrico da 1,1 a 9,4 mm (diametro dopo aver rimosso la schermatura)

Telecomunicazioni

Applicazioni ferroviarie

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descrizione classe ETIM 5.0: collegamento per fili schermati

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Class-Description: Collegamento per cavi schermati

Materiale:

Bronzo

Galvanically galvanized

Campo di temperatura:

Test shock termico

100 cicli termici tra -40 °C e +155 °C hanno dato un aumento trascurabile della resistenza di transizione.

Nota

SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.

Ultimo aggiornamento (01.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SHIELD-KON® Anelli isolati per ripresa della schermatura

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SHIELD-KON® Anelli isolati per ripresa della schermatura

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø interno x Ø esterno (mm)	Inserto a crimpare adatto	Nest	Pezzi / confezione
Anelli interni						
61749430	GSB 046	argento	1,17 x 1,9	-	-	100
61749440	GSB 058	giallo	1,47 x 2,1	-	-	100
61749450	GSB 063	rosso	1,6 x 2,23	-	-	100
61749460	GSB 071	verde	1,87 x 2,44	-	-	100
61749470	GSB 080	blu	2 x 2,63	-	-	100
61749480	GSB 090	arancio	2,2 x 2,9	-	-	100
61749490	GSB 096	lilla	2,44 x 3,02	-	-	100
61749500	GSB 101	giallo	2,56 x 3,16	-	-	100
61749510	GSB 109	rosso	2,76 x 3,36	-	-	100
61749520	GSB 115	argento	2,92 x 3,7	-	-	100
61749530	GSB 124	verde	3,14 x 3,68	-	-	100
61749540	GSB 128	argento	3,25 x 3,86	-	-	100
61749550	GSB 134	arancio	3,4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	blu	3,78 x 4,54	-	-	100
61749570	GSB 156	rosso	3,96 x 4,9	-	-	100
61749580	GSB 165	argento	4,2 x 4,92	-	-	100
61749590	GSB 175	verde	4,44 x 5,46	-	-	100
61749600	GSB 187	giallo	4,75 x 5,76	-	-	100
61749610	GSB 194	blu	4,93 x 5,76	-	-	100
61749620	GSB 205	arancio	5,2 x 6,22	-	-	100
61749630	GSB 219	argento	5,56 x 6,35	-	-	100
61749640	GSB 225	giallo	5,71 x 6,5	-	-	100
61749650	GSB 232	rosso	5,9 x 6,7	-	-	100
61749660	GSB 250	verde	6,35 x 7,14	-	-	100
61749670	GSB 261	blu	6,63 x 7,54	-	-	100
61749680	GSB 266	argento	6,75 x 7,54	-	-	100
61749690	GSB 275	arancio	6,98 x 7,77	-	-	100
61749700	GSB 281	giallo	7,14 x 8,4	-	-	100
61749710	GSB 287	argento	7,29 x 8,3	-	-	100
61749720	GSB 297	rosso	7,54 x 8,5	-	-	100
61749730	GSB 312	lilla	7,92 x 9,2	-	-	100
61749740	GSB 348	arancio	8,84 x 10,2	-	-	100
61749750	GSB 375	blu	9,52 x 10,3	-	-	100

SHIELD-KON® Anelli isolati per ripresa della schermatura

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø interno x Ø esterno (mm)	Inserto a crimpare adatto	Nest	Pezzi / confezione
Anelli esterni						
61749810	GSC 101	argento	2,56 x 3,16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	blu	3,25 x 3,86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	lilla	3,78 x 4,54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	giallo	3,96 x 4,9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	blu	4,4 x 5,46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	arancio	4,75 x 5,76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	rosso	4,93 x 5,79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	argento	5,05 x 5,97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	giallo	5,2 x 6,22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	verde	5,56 x 6,35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	lilla	5,71 x 6,5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	arancio	5,9 x 6,7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	giallo	6,63 x 7,54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	argento	6,98 x 7,77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	lilla	7,14 x 8,4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	blu	7,29 x 8,3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	verde	7,54 x 8,5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	giallo	7,95 x 9,2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	argento	8,3 x 9,45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	arancio	8,84 x 9,98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	lilla	9,12 x 10,13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	giallo	9,52 x 10,3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	rosso	10,28 x 11,5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	blu	10,54 x 11,76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	argento	10,8 x 12,06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	argento	11,68 x 12,95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	verde	12,7 x 14,6	PEW 12S.1440 SK	57	100

Ultimo aggiornamento (01.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16