


Puntalini AHI isolati

Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

Info

Ora con certificazione UL



Privo di alogeni

Vantaggi

La forma conica ne facilita l'inserimento sul trefolo.
Il puntalino viene collegato stabilmente al conduttore tramite la crimpatura

Applicazione

Quadri di comando e cablaggio di apparecchiature
Per cavi con conduttori di categoria 2,5 e 6
Non adatti a conduttori rigidi

Riferimenti normativi/approvazioni

Tutti i puntalini sono conformi a DIN 46228, parte 4
File numero E507990, consultare Tabella
Autoestingente secondo UL 94 HB

Note

Per la crimpatura 2x di puntalini da 16mm di lunghezza (l2)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Note:

Privo di alogeni

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Puntalini AHI isolati

Materiale:	Rame/ polipropilene Superficie: stagnata
Campo di temperatura:	da -5°C a +105°C

Nota

K = corto; N = normale; HL = di media lunghezza; L = lungo; ulteriori dimensioni e colori disponibili su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

La tolleranza di produzione è +/- 0,4 mm.

Puntaini AHI isolati

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Certificazioni e UL	Colori	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Insero a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61721866	AHI N 0,25/6	0.25	no	azzurro	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721867	AHI L 0,25/8	0.25	no	azzurro	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721868	AHI N 0,34/6	0.34	no	turchese	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61721869	AHI L 0,34/8	0.34	no	turchese	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0.5	si	bianco	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0.5	si	bianco	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0.5	si	bianco	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61721871	AHI N 0,5/8	0.5	no	arancio	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0.75	si	grigio	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0.75	si	grigio	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0.75	si	grigio	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0.75	si	grigio	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61721880	AHI N 0,75/8	0.75	no	bianco	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1	si	rosso	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1	si	rosso	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1	si	rosso	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1	si	rosso	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61721890	AHI N 1/8	1	no	giallo	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801700	AHI K 1,5/6	1.5	si	nero	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1.5	si	nero	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1.5	si	nero	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1.5	si	nero	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Puntaini AHI isolati

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Certificazion e UL	Colori	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Inserito a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61721900	AHI N 1,5/8	1.5	no	rosso	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1.5	no	rosso	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61746720	AHI L 1,5/18	1.5	no	rosso	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2.5	si	blu	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2.5	si	blu	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2.5	si	blu	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4	si	grigio	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4	si	grigio	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4	si	grigio	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6	si	giallo	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6	si	giallo	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721940	AHI N 6/12	6	no	nero	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721950	AHI L 6/18	6	no	nero	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10	si	rosso	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10	si	rosso	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721960	AHI N 10/12	10	no	avorio	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721970	AHI L 10/18	10	no	avorio	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801850	AHI DIN N 16/12	16	si	blu	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16	si	blu	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721980	AHI N 16/12	16	no	verde	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721990	AHI L 16/18	16	no	verde	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801870	AHI DIN N 25/16	25	si	giallo	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801890	AHI DIN L 25/22	25	si	giallo	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Puntaini AHI isolati

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Certificazion e UL	Colori	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Inserito a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61746770	AHI N 25/16	25	no	marrone	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746780	AHI L 25/22	25	no	marrone	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35	si	rosso	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801920	AHI DIN L 35/25	35	si	rosso	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746790	AHI N 35/16	35	no	beige	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746800	AHI L 35/25	35	no	beige	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50	si	blu	36	20	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50	si	blu	41	25	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801950	AHI N 70/20	70	no	giallo	37	20	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801960	AHI L 70/27	70	no	giallo	44	27	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801970	AHI N 95/25	95	no	rosso	44	25	14,7	0,4	18	0,6	PEW 12S.094	25
61801980	AHI N 120/27	120	no	blu	48	27	16,7	0,5	21	0,7	-	25
61801990	AHI N 150/32	150	no	giallo	58	32	19,5	0,5	23	1	-	25

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16