


Puntalini AHK isolati

Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso

Info

Ora con certificazione UL



Privo di alogeni

Vantaggi

Maggiore spessore di isolamento per un carico maggiore

Grazie al collare di isolamento più grande, è adatto a tutti i cavi in uso con protezione da cortocircuito fino a 3kV

Applicazione

Per cavi di sezione maggiore

Capicorda speciali con ampio collare in plastica per cavi con guaine spesse (ad es. NSGAFÖU)

Impiego per collegamenti non sorvegliati e distributori, veicoli su rotaia, impianti solari, accensione ecc.

Riferimenti normativi/approvazioni

File numero E507990, consultare Tabella

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Materiale:

Rame/ polipropilene

Superficie: stagnata

Campo di temperatura:

da -5°C a +105°C

Nota

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Puntalini AHK isolati

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Puntaini AHK isolati

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Certificazione UL	Colori	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Inserto a crimpare adatto	Pezzi / confezione
61746500	AHK 1,5/8	1.5	sì	nero	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	no	nero	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	sì	blu	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	sì	blu	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	sì	grigio	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	sì	giallo	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	sì	rosso	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	sì	blu	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100