


Morsetti a cuneo per cavi circolari RKK

Cunei RKK 01-06 per il fissaggio di cavi circolari

Info

Relative piastre di montaggio nel catalogo web



Vantaggi

I cunei di serraggio fissano delicatamente il cavo senza limitare i necessari movimenti del cavo

Applicazione

Fissaggio di cavi di comando rotondi

Costruzione

RKK 01 per 2 cavi (7-10mm e 8-11mm)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127

ETIM 6.0 Class-Description: Fascetta di fissaggio

Note:

Forza di serraggio: 343N

Materiale:

Poliammide 6.6

Campo di temperatura:

da -20 °C a +50 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Morsetti a cuneo per cavi circolari RKK

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di cavi	Per Ø esterno cavo mm	Peso in g	Pezzi / confezione
52026020	RKK 01	2	7.0 - 11.0	200	1
52026024	RKK 02	1	18 - 21.5	180	1
52026028	RKK 04	1	24.5 - 26	150	1
52026030	RKK 05	1	19 - 24	170	1
52026022	RKK 06	1	11.5 - 14	184	1

Ultimo aggiornamento (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16