

Temflex™ 1500 Nastro isolante

Temflex™ 1500 è un nastro isolante elettrico universale con strato adesivo in PVC. È a tenuta stagna e soddisfa i requisiti VDE.



Buona resistenza chimica



Impermeabile

Vantaggi

Impermeabile

Adesivo da un solo lato

Resistenti ai principali tipi di solventi

Autoestinguente

Applicazione

Nastro isolante universale in PVC

Nastro isolante elettrico universale per isolare, raccogliere, marcare.

Riferimenti normativi/approvazioni

Secondo VDE; tipo 5

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

Descrizione classe ETIM 5.0 : Nastro adesivo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128

ETIM 6.0 Class-Description: Nastro adesivo

Note:

Allungamento a rottura: 170 %

Carico di rottura: 20 N / 10 mm

Info:

Spessore: 0,15 mm

Materiale:

PVC

Tensione di prova:

Rigidità dielettrica: 40 kV/mm

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Temflex™ 1500 Nastro isolante

Campo di temperatura:

da 0°C a +90°C

Nota

Temflex™ è un marchio depositato di 3M

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Temflex™ 1500 Nastro isolante

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Lunghezza x larghezza nastro x spessore (mm)	Materiale	Pezzi / confezione
61721040	Temflex  1015	bianco	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex  1015	nero	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex  1015	verde	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex  1015	blu	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex  1015	rosso	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex  1015	Giallo/Verde	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex  1015	giallo	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex  2515	nero	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721100	Temflex  2515	bianco	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721110	Temflex  2515	blu	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex  2515	rosso	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex  2515	verde	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex  2525	nero	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10