


Guaina retrattile PROTECT-HF

La guaina retrattile è priva di alogeni e pertanto è particolarmente adatta all'utilizzo negli edifici pubblici, negli aeroporti, negli ospedali, etc. La guaina retrattile PROTECT-HF RW è inoltre omologata per applicazioni ferroviarie.

Info

Pareti sottili

Privo di alogeni



guida



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni

Vantaggi

Flessibile

In caso di incendio i prodotti privi di alogeni non sprigionano gas tossici né corrosivi, sono difficilmente infiammabili, non favoriscono la propagazione dell'incendio e sviluppano poco fumo

PROTECT-HF RW: può essere appiattita a scopo di demarcazione, adatta per applicazioni ferroviarie

Applicazione

Isolamento, protezione e fascio di cavi

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

PROTECT-HF RW: per applicazioni ferroviarie e per la marcatura

Caratteristiche del prodotto

Privo di alogeni

Good chemical resistance please see Appendix T1

Autoestinguente

Privo di silicone

Resistente agli UV (solo versione nera)

Riferimenti normativi/approvazioni

PROTECT-HF / Box: Classe di infiammabilità FMVSS 302

PROTECT-HF RW: Classe di autoestinguenza ASTM D 635-HB, norme ferroviarie (categoria di veicoli 1A conforme a BS-6853)

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Guaina retrattile PROTECT-HF

(1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 Formazione di gas tossici in caso di combustione del materiale M7

Incluso

PROTECT-HF Box: In una pratica e compatta confezione per lo srotolamento

PROTECT-HF: confezione di plastica con pezzi da 1,22 m

PROTECT-HF RW: fornita su bobina

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Su richiesta:	Altri colori su richiesta
Note:	A parete singola/A parete sottile Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Info:	Coefficiente di restringimento: 2:1
Colore standard:	Nero, giallo-verde, giallo, bianco
Materiale:	Poliolefina
Campo di temperatura:	Temperatura di restringimento: +90°C PROTECT-HF / Box: da -30°C a +105°C PROTECT-HF RW: da -55°C a +105°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Guaina retrattile PROTECT-HF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mm	Pezzi / confezione	Pezzi / confezione
Guaina retrattile PROTECT-HF Box						
61742489	PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK	nero	1.2 - 0.6	0,41	15	1
61742490	PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK	nero	1.6 - 0.8	0,43	15	1
61742491	PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK	nero	2.4 - 1.2	0,51	15	1
61742492	PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK	nero	3.2 - 1.6	0,51	15	1
61742493	PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK	nero	4.8 - 2.4	0,51	12	1
61742494	PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK	nero	6.4 - 3.2	0,65	12	1
61742495	PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK	nero	9.5 - 4.7	0,65	10	1
61742496	PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK	nero	12.7 - 6.4	0,65	8	1
61742497	PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK	nero	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742498	PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK	nero	25.4 - 12.7	0,89	3	1
Guaina retrattile PROTECT-HF						
61742472	PROTECT-HF 1,2/0,6 BK	nero	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742473	PROTECT-HF 1,6/0,8 BK	nero	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742474	PROTECT-HF 2,4/1,2 BK	nero	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742475	PROTECT-HF 3,2/1,6 BK	nero	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742476	PROTECT-HF 4,8/2,4 BK	nero	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742477	PROTECT-HF 6,4/3,2 BK	nero	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742478	PROTECT-HF 9,5/4,7 BK	nero	9.5 - 4.7	0,65	30,5	1
61742479	PROTECT-HF 12,7/6,4 BK	nero	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742480	PROTECT-HF 19,1/9,5 BK	nero	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1

Guaina retrattile PROTECT-HF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mm	Pezzi / confezione	Pezzi / confezione
61742481	PROTECT-HF 25,4/12,7 BK	nero	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742482	PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE	verde/giallo	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742483	PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE	verde/giallo	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742484	PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE	verde/giallo	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742485	PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE	verde/giallo	9.5 - 9.5	0,65	30,5	1
61742486	PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE	verde/giallo	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742487	PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE	verde/giallo	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742488	PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE	verde/giallo	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
Guaina retrattile PROTECT-HF RW						
61742499	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK	nero	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742501	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK	nero	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742502	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK	nero	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742503	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK	nero	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742504	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK	nero	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742505	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK	nero	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742506	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK	nero	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742507	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK	nero	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742508	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH	bianco	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742509	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH	bianco	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742510	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH	bianco	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742511	PROTECT-HF RW	bianco	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1

Guaina retrattile PROTECT-HF

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Campo di restringimento (mm)	Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mm	Pezzi / confezione	Pezzi / confezione
	6,4/3,2 WH					
61742512	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH	bianco	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742513	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH	bianco	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742514	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH	bianco	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742523	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH	bianco	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742515	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE	giallo	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742516	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE	giallo	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742517	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE	giallo	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742518	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE	giallo	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742519	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE	giallo	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742520	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE	giallo	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742521	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE	giallo	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742522	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE	giallo	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1