

## Guaina termorestringente PROTECT-C

Termorestringente PROTECT-C con adesivo interno con elevata resistenza chimica Il rapporto di restringimento è di 3:1.

### Info

A doppia parete



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica



Impermeabile

### Vantaggi

Buona resistenza chimica

Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Ottima resistenza agli agenti atmosferici

Grande potenza di restringimento e rivestimento adesivo

### Applicazione

Particolarmente idoneo per alloggiamenti protetti da corrosione e umidità e per componenti con molti profili

### Caratteristiche del prodotto

Materiale di supporto adesivo che aderisce a plastica, gomma, neoprene, acciaio e polietilene

Privo di silicone

Resistente ai raggi UV

### Incluso

Sacchetto plastico con rotolo da 0.6 m

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Guaina termorestringente PROTECT-C

Note:	Spessore elevato Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
Info:	Coefficiente di restringimento: 3:1
Colore standard:	Nero
Materiale:	Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo termoplastico interno Privo di silicone, cadmio e piombo
Campo di temperatura:	da -55 °C a +110 °C Temperatura di restringimento: > 100 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Guaina termorestringente PROTECT-C**

Codice articolo	Descrizione articolo	Campo di restringimento (mm)	Spessore pannello, ristretto +/- 0.1 mm	Matassa m	Pezzi / confezione
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12	1
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9	1
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6	1
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3	1

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16