

Guaina termorestringente PROTECT Set

Il kit dei tubi retraibili PROTECT contiene una gamma di tubi di misure comuni all'interno di una pratica scatola. Il kit è principalmente usato per interventi di riparazione e manutenzione.



Buona resistenza chimica



Tempo di montaggio

Vantaggi

Pratico kit con guaine termorestringenti PROTECT con inclusa pistola aria calda compatta

Applicazione

Ideale per manutenzione e riparazione, ricerca e sviluppo e produzione in piccola serie

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguente (eccetto versione trasparente)

Privo di silicone

Resistente agli UV (solo versione nera)

Riferimenti normativi/approvazioni

Approvata UL224 (eccetto versione trasparente)

UL File n.: E476215 (eccetto versione trasparente)

Note

Non resistente agli oli motore

Incluso

Il set di guaine termorestringenti nella pratica valigia

Assortimento delle misure più usate delle guaine PROTECT

Contenuto: 50x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 1,6/0,8 BK50x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 1,6/0,8 TR50 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 2,4/1,2 BK50 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 2,4/1,2 TR20 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 3,2/1,6 BK20 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 3,2/1,6 TR20 x 50 mm

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Guaina termorestringente PROTECT Set

guaina termorestringente PROTECT 3,2/1,6 YE20 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 3,2/1,6 WH10 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 4,8/2,4 BK10 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 4,8/2,4 TR10 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 4,8/2,4 YE10 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 4,8/2,4 BU15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 6,4/3,2 BK15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 6,4/3,2 WH15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 6,4/3,2 YE15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 6,4/3,2 BU15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 9,5/4,7 BK15 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 9,5/4,7 BU20 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 12,7/6,4 BK20 x 50 mm guaina termorestringente PROTECT 12,7/6,4 RD5 x 100 mm guaina termorestringente PROTECT 19,1/9,5 BK5 x 100 mm guaina termorestringente PROTECT 19,1/9,5 BU5 x 180 mm guaina termorestringente PROTECT 25,4/12,7 BK1 x HOT GUN

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Note:	A parete singola/A parete sottile Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Info:	Coefficiente di restringimento: 2:1
Materiale:	Poliolefine reticolata
Campo di temperatura:	da -55°C a +135°C Temperatura di restringimento: +90°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Guaina termorestringente PROTECT Set

Codice articolo	Descrizione articolo
61742465	PROTECT Set

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16