


TEB Manicotto di diramazione

I manicotti di derivazione TEB con rivestimento adesivo interno possono essere utilizzati per l'isolamento e la tenuta di giunzioni di cavi.



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

Vantaggi

Tenuta sicura grazie al rivestimento adesivo termoplastico interno
Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai solventi
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Applicazione

Isolamento e chiusura ermetica di splicing di cavi

Caratteristiche costruttive

Spessore elevato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ID classe ETIM 5.0: EC001170

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotti

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001170

ETIM 6.0 Class-Description: Manicotto di collegamento e diramazione (set)

Generale:

Resistente ai raggi UV

Info:

Coefficiente di restringimento: > 2:1

Colore standard:

Nero

Materiale:

Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

TEB Manicotto di diramazione

Campo di temperatura:

termoplastico interno
priva di alogeni, priva di silicone
da -55 °C a +100 °C
Temperatura di restringimento: +120 °C

Nota

1. dopo restringimento +/- 10%; 2. dopo restringimento +/- 20%

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

TEB Manicotto di diramazione

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di conduttori	H max. (mm)	H min. (mm)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* mm	R* mm	Pezzi / confezione
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1