Morsetto per schermatura EMC-Guard

Morsetti di schermatura EMC per la messa a terra degli schermi dei cavi. Per montaggio diretto e su guida DIN da 35mm.

- Automazione industriale
- Resistente alla corrosione
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Ingombri ridotti
- Robusto
- interferenze

Vantaggi

Consente un montaggio rapido e senza attrezzi premendo sulla schermatura del cavo per ottenere un contatto sicuro
Il rivestimento elettricamente conduttivo della superficie zincata e l'ampio contatto della schermatura del cavo consentono una resistenza alle scariche a bassa tensione anche ad alte frequenze. Ciò garantisce una dissipazione affidabile delle correnti di disturbo (EMC)
Materiale arrotondato senza spigoli vivi per la migliore protezione possibile del cavo
Facile integrazione nel concetto macchina grazie alle dimensioni compatte
Disponibile con diversi campi di serraggio per un montaggio individuale e salvaspazio

Applicazione

Può essere utilizzato in quadri elettrici, controlli motori, quadri o sistemi di macchine
Per il collegamento a terra di cavi schermati
Per la protezione contro le interferenze elettromagnetiche ed equipotenzialità
Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Morsetto per schermatura EMC-Guard

Ampia superficie di contatto dello schermo
L'azione della molla consente un contatto ottimale e una pressione costante sulla schermatura del cavo
Scarico della trazione ottimale tramite staffa antistrappo, fissata alla guaina esterna del cavo con fascette
La variante "DINrail" con staffa di montaggio per guida DIN da 35 mm può essere montata senza attrezzi
Variante "MOUNT" per il montaggio diretto, ad esempio, su piastre di montaggio / strutture in lamiera utilizzando viti M4

Riferimenti normativi/approvazioni

Scarico della trazione sulla guaina del cavo secondo EN 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 class ID: EC002020 Descrizione ETIM 6.0 Class: Morsetto di collegamento dello schermo
Note:	"Metodo di montaggio: "" DINrail "": scatto "" MOUNT "": vite "
Materiale:	Materiale: acciaio temprato Superficie: zincata

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Morsetto per schermatura EMC-Guard

Codice articolo	Descrizione articolo	Intervallo di serraggio in mm	Tipo di montaggio	Pezzi / confezione
61721300	EMC-Guard DINrail-SR 3-6	3 - 6	Guida DIN da 35 mm (senza attrezzi)	10
61721301	EMC-Guard DINrail-SR 6-8	6 - 8	Guida DIN da 35 mm (senza attrezzi)	10
61721302	EMC-Guard DINrail-SR 8-11	8 - 11	Guida DIN da 35 mm (senza attrezzi)	10
61721303	EMC-Guard DINrail-LSR 3-12	3 - 12	Guida DIN da 35 mm (senza attrezzi)	10
61721304	EMC-Guard DINrail-LSR 7-18	7 - 18	Guida DIN da 35 mm (senza attrezzi)	10
61721305	EMC-Guard MOUNT-SR 3-6	3 - 6	Montaggio diretto (Vite M4)	10
61721306	EMC-Guard MOUNT-SR 6-8	6 - 8	Montaggio diretto (Vite M4)	10
61721307	EMC-Guard MOUNT-SR 8-11	8 - 11	Montaggio diretto (Vite M4)	10
61721308	EMC-Guard MOUNT-LSR 3-12	3 - 12	Montaggio diretto (Vite M4)	10
61721309	EMC-Guard MOUNT-LSR 7-18	7 - 18	Montaggio diretto (Vite M4)	10

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16