
Fascetta fermacavo Ty-Fast®

La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.



Privo di alogeni

Resistente ai raggi UV

Vantaggi

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

Applicazione

Fascetta multiuso per molte applicazioni

Riferimenti normativi/approvazioni

Numero file: E49405, vedi tabella
Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Materiale:	Poliammide 6.6 priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura:	da -40 °C a +85 °C

Nota

Ultimo aggiornamento (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Fascetta fermacavo Ty-Fast®

TY-FAST® è un marchio registrato di ABB.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Fascetta fermacavo Ty-Fast®

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
neutro						
61810350	TY100-18	sì	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	sì	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	sì	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	sì	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	sì	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	sì	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	sì	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	sì	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	sì	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	sì	375.0 x 7.6	102	540	500
Nero (resistente ai raggi UV)						
61810460	TY100-18x	sì	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	sì	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	sì	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	sì	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	sì	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	sì	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	sì	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	sì	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	sì	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	sì	375.0 x 7.6	102	540	500

Ultimo aggiornamento (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16