

Fascette rilevabili

La caratteristica rilevabile rende questa fascetta fermacavo particolarmente interessante per l'industria alimentare e delle bevande.

Info

Accessori coordinati:

Fascette rilevabili



ICOLAB



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Fascette rilevabili per cavi, realizzate in materiale che può essere rilevato da apparecchiature a raggi X, da metal detector e da sistemi di visione

Minimizza il rischio di contaminazione del prodotto

Il colore blu facilita il rilevamento visivo

Secondo la direttiva UE HACCP

Versione in poliammide: resistente ai solventi convenzionali come alcool e chetoni, idrocarburi alifatici e aromatici come olio, grasso e benzina e agli alcali deboli; non resistente agli acidi (deboli o forti) e ai sali metallici

Versione in polipropilene: resistente ai detergenti chimici

Ty-Rap® NDT: resistente ai raggi UV

Applicazione

Sono particolarmente indicate in applicazioni dove è necessario identificare rapidamente la loro presenza a prodotto finito

Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario

Produzione farmaceutica

Riferimenti normativi/approvazioni

Ultimo aggiornamento (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Fascette rilevabili

Classe di infiammabilità:

UL 94 HB

Solo le versioni con dente metallico sono certificate ECOLAB

Note

Requisiti di stoccaggio: il nylon (poliammide) è, per sua natura, suscettibile alle influenze esterne. Le fascette per cavi sono inumidite meccanicamente per garantire un utilizzo ottimale. Pertanto devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto e non devono essere esposti alla luce solare diretta. Le fascette per cavi sono imballate in sacchetti di plastica per trattenere l'umidità; questi dovrebbero rimanere chiusi fino a quando non vengono utilizzate le fascette

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard:	Blu
Materiale:	Poliammide 6.6 o polipropilene con inserti metallici priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura:	Ty-Rap® NDT: da -60 ° C a + 85 ° C Ty-Rap® PDT e Detect: da -40 ° C a + 85 ° C Temperatura di installazione: Da -5 ° C a + 60 ° C

Nota

TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Fascette rilevabili

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
Senza dente metallico/ PA 6.6						
61723360	Fascetta fermacavo Detect 98x2.5 BU	no	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	Fascetta fermacavo Detect 140x3.5 BU	no	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	Fascetta fermacavo Detect 200x3.5 BU	no	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	Fascetta fermacavo Detect 200x4.5 BU	no	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	Fascetta fermacavo Detect 290x4.5 BU	no	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	Fascetta fermacavo Detect 360x4.5 BU	no	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Fascetta fermacavo Detect 365x7.5 BU	no	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Con dente metallico (marca TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Fascetta per cavi TY-RAP TY523MR-NDT	no	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723359	Fascetta TY-RAP TY524MR-NDT	no	140.0 x 3.6	2.0 - 35.0	160.0	100
61723352	Fascetta TY-RAP TY525MR-NDT	no	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Fascetta TY-RAP TY528MR-NDT	no	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Fascetta TY-RAP TY527MR-NDT	no	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Con dente in acciaio (marca TY-RAP®) / polipropilene						
61723355	Fascetta TY-RAP TY523M-PDT	no	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Fascetta TY-RAP TY525M-PDT	no	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Fascetta TY-RAP TY528M-PDT	no	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Fascetta TY-RAP TY527M-PDT	no	340 x 7	6 - 90	270	100

Fascette rilevabili

