
Canalina flessibile

Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.







Autoestinguente

Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Vantaggi
Assemblaggio rapido e semplice tramite l'utilizzo degli utensili di inserimento dei cavi
Tempi di installazione ridotti

Applicazione
Per l'uso in quadri, cassette o in aree difficili da raggiungere
Provvista di accessorio per il rapido inserimento dei cavi

Caratteristiche del prodotto
Due o più lunghezze possono essere uniti facendo scattare insieme le estremità
Vengono consegnati in pezzi da 50 cm

Riferimenti normativi/approvazioni
UL 94 V-2

Note
Viti consigliate: M4 a brugola Vite DIN 84 A o M4 vite a testa piatta DIN 85 A

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002596 ETIM 5.0 Class-Description: Sistema flessibile di guida cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002596 ETIM 6.0 Class-Description: Sistema flessibile di guida cavi
Su richiesta:	Versione con strato adesivo

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Canalina flessibile

	Forma quadrata
Note:	Privo di alogeni
Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale:	Polipropilene (PP)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +70 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Canalina flessibile

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Numero di pezzi	Matassa m
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16