

KW Spirale fascia cavi in plastica

Le spirali in plastica vengono utilizzate per il fascio semplice e veloce di cavi e conduttori.



Buona resistenza chimica



Autoestinguento



Resistenza meccanica



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

La flessibilità dei cavi è eccellente
Spiralite
Per la raccolta di cavi e conduttori

Applicazione

Per la produzione di cablaggi con derivazioni
Per la protezione da influssi meccanici

Caratteristiche del prodotto

Versione nera: Autoestinguento secondo UL 94 HB

Incluso

N. articolo 61759940: utensile di avvolgimento

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi

Generale:

Versione nera: resistente ai raggi UV

Materiale:

Versione nera: poliammide (senza silicone e privo di alogeni)

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

KW Spirale fascia cavi in plastica

Campo di temperatura:

Versione colorata o naturale: polietilene

Versione nera: da -40°C a +120°C

Versione colorata o naturale: da -50°C a 85°C

Nota

Ulteriori dimensioni e colori su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

KW Spirale fascia cavi in plastica

| Codice articolo | Descrizione articolo | Colori | Area fascio (mm) | Matassa m |
|------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|
| KW Spirale fascia cavi in plastica | | | | |
| 61600010 | Spirale plastica KW 2 | naturale | 2.0 - 7.0 | 50 |
| 61600015 | Spirale plastica KW 2 | nero | 2.0 - 7.0 | 50 |
| 61722850 | Spirale plastica KW 2 | blu | 2.0 - 7.0 | 50 |
| 61722856 | Spirale plastica KW 2 | giallo | 2.0 - 7.0 | 50 |
| 61600040 | Spirale in plastica KW 5 | naturale | 5.0 - 20.0 | 30 |
| 61600045 | Spirale in plastica KW 5 | nero | 5.0 - 20.0 | 25 |
| 61722851 | Spirale in plastica KW 5 | blu | 5.0 - 20.0 | 25 |
| 61600050 | Spirale in plastica KW 5 | giallo | 5.0 - 20.0 | 25 |
| 61600070 | Spirale plastica KW 10 | naturale | 10.0 - 40.0 | 30 |
| 61722840 | Spirale plastica KW 10 | nero | 10.0 - 40.0 | 25 |
| 61722852 | Spirale plastica KW 10 | blu | 10.0 - 40.0 | 25 |
| 61600080 | Spirale plastica KW 10 | giallo | 10.0 - 40.0 | 25 |

Ultimo aggiornamento (15.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16