

Giratubi KNIPEX Alligator®

Pinze isolate KNIPEX per operazioni di presa e taglio

Info

Buona accessibilità al pezzo da lavorare grazie alla forma costruttiva sottile



Vantaggi

Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo, permette operazioni con poco sforzo
Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Non sensibile a imbrattamento grazie alla forma costruttiva robusta, pertanto particolarmente adatto a lavori in ambienti esterni

Caratteristiche del prodotto

Regolazione a 9 intervalli
Elevata resistenza all'usura delle superfici di presa

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000164 ETIM 5.0 Class-Description: Giratubi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000164 ETIM 6.0 Class-Description: Giratubi
Certificazioni:	Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC collaudato VDE
Materiale:	Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Giratubi KNIPEX Alligator®

Codice articolo	Descrizione articolo	Ampiezza di serraggio mm	Distanza becchi mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
62120505	Giratubi WPZI 25	50	46	0,374	250

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16