

Pinza universale KNIPEX

Pinze isolate KNIPEX per operazioni di presa e taglio

Info

Risparmio di forza del 35% rispetto alle comuni pinze universali



Vantaggi

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Con zone d'impugnatura per un impiego vario
Con taglienti per fili morbidi, duri e armonici nonché cavi grossi

Caratteristiche del prodotto

Taglienti lunghi per cavi grossi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
ETIM 5.0 Class-Description: Pinza universale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
ETIM 6.0 Class-Description: Pinza universale

Certificazioni:

Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V
AC / 1500 V DC
collaudato VDE

Materiale:

Acciaio speciale da utensili di qualità eccezionale, fucinato,
temperato in olio a più stadi

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Pinza universale KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Filo duro mm	Filo armonico mm	Diametro cavo mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
62120504	Pinza universale KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200

Ultimo aggiornamento (13.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16