

## Coltello di spelatura KNIPEX

Coltello di spelatura KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

### Info

Sguainatura senza danneggiare l'isolamento del conduttore



### Vantaggi

Più sicurezza grazie a componenti morbidi antiscivolo

Buona trasmissione di forza se si tira il coltello agendo sulla rientranza per il pollice e facendo pressione col dito all'estremità dell'impugnatura

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti

Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

### Caratteristiche del prodotto

Cappuccio protettivo trasparente

Con pattino sulla punta

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

ETIM 5.0 Class-Description: Cutter

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000155

ETIM 6.0 Class-Description: Cutter

Certificazioni:

Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V

AC / 1500 V DC

collaudato VDE

Materiale:

Acciaio chirurgico, antiruggine, temperato ad aria

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Coltello di spelatura KNIPEX**

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza lama mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
62120511	Sguainatore ABMI 18	38	0,068	180

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16