

Tagliacavi KNIPEX

Tagliacavi KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

Info

Lama dritta resistente adatta per cavi grossi



Vantaggi

Più sicurezza grazie a componenti morbidi antiscivolo

Buona trasmissione di forza se si tira il coltello agendo sulla rientranza per il pollice e facendo pressione col dito all'estremità dell'impugnatura

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti

Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Caratteristiche del prodotto

Cappuccio protettivo trasparente

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

ETIM 5.0 Class-Description: Cutter

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000155

ETIM 6.0 Class-Description: Cutter

Certificazioni:

Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC
collaudato VDE

Materiale:

Acciaio speciale per utensili temperato in olio

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tagliacavi KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza lama mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
Tagliacavi				
62120510	Tagliacavi KAMI 19	50	0,067	190

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16