

Tronchese a cricchetto KNIPEX

Tronchese KNIPEX a cricchetto per conduttori con grande diametro esterno, design ergonomico, prodotto in Germania

Info

Minore sforzo grazie al rapporto di trasmissione elevato



Vantaggi

Operazione possibile anche con una mano attraverso il dente di arresto
Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Taglia cavi in rame ed alluminio
Non adatto per fili e cavi in acciaio

Caratteristiche del prodotto

Lame temperate con rettifica di precisione
Il cutter anulare girevole può essere sbloccato in qualsiasi posizione di taglio con la pressione del pollice

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi

Certificazioni:

Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V
AC / 1500 V DC
collaudato VDE

Materiale:

Acciaio speciale da utensili di qualità eccezionale, fucinato,
temperato in olio

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tronchese a cricchetto KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro cavo mm	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
62120524	Forbici a cricchetto KSRI 525	32	0,652	250	-
62120525	Forbici a cricchetto KSRI 628	52	0,835	280	-
Accessori					
61813760	Lama di ricambio KSRI 525	-	-	-	1
61813775	Lama di ricambio KSRI 628	-	-	-	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16