

Tronchese KNIPEX

Tronchese KNIPEX X-Cut® con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

Info

Forma sottile della testa per l'impiego in ambienti di lavoro stretti



Vantaggi

Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

Per filo flessibile e rigido

Caratteristiche del prodotto

Lame temperate con rettifica di precisione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi

Certificazioni:

Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V
AC / 1500 V DC
collaudato VDE

Materiale:

Acciaio al vanadio, fucinato, temperato in olio a più stadi

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Tronchese KNIPEX

Codice articolo	Descrizione articolo	Filo morbido mm	Filo mediamente duro mm	Filo duro mm	Peso kg	Lunghezza (mm)
Tronchese KNIPEX						
62120520	Tronchese SESI 16	4	3	2	0,216	160

Ultimo aggiornamento (19.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16