

Prodotti TRONIC

Soluzioni mobili e flessibili per il trasporto, lo stoccaggio e lo svolgimento di conduttori monofilo e bobine.

Info

I prodotti TRONIC sono idealmente abbinabili alle matasse unipolari LAPP H05V-K e H07V-K (Maxi-Ring) ed alle bobine unipolari LAPP.



Vantaggi

Facilita la manipolazione e lo stoccaggio di matasse e bobine di cordine e garantisce un posto di lavoro pulito e in ordine

Il raggruppamento dei conduttori garantisce processi di assemblaggio rapidi ed efficaci

Soluzione user-friendly con tempi di ripristino molto brevi grazie alla ricarica facile

I singoli conduttori possono essere srotolati senza torsioni o attorcigliamenti grazie alla trazione orizzontale

La soluzione LAPP Kanban consente il fissaggio di codici a barre; sono inoltre possibili anche ulteriori soluzioni di marcatura FLEXIMARK®

Applicazione

Trasporto, stoccaggio e svolgimento dei monoconduttori

Superare scale e altre barriere con la variante climber

Soluzioni di stoccaggio e sbobinamento compatte mobili per utilizzo in campo

Caratteristiche del prodotto

Il modulo TRONIC è composto da 2 scatole TRONIC montate su un supporto

Carrello per unipolari TRONIC S12:

Capacità per 12-18 bobine unipolari (a seconda della larghezza della bobina)

Telaio carrello con portautensili

TRONIC modulo carrello con montascale per cavo unipolare e opzionalmente con vano porta utensili (cod. art.: 85001640)

Dati tecnici

Dimensioni:

Fits for cable rings:

Cable outer diameter: max. 10 mm

Coil Diameter: max. 295 mm

Inner diameter: 80-180 mm

Height: max. 80 mm

Dati generali:

Carico max. per ogni TRONIC: 7 kg

Carico massimo TRONIC Single core S12:

1° Livello: 60 kg

2° Livello: 40 kg

3° Livello: 30 kg

Prodotti TRONIC

Materiale:

Acciaio verniciato

Nota

TRONIC è un marchio registrato della ditta Meccanica Nicoletti S.R.L

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Prodotti TRONIC

Codice articolo	Descrizione articolo	Contiene	Capacità degli Anelli / bobine	Dimensioni in mm	Peso kg
Scatola					
85001632	TRONIC Box	-	1	D=310.0, H=103.0	0,7
85001624	Carrello connettore unipolare TRONIC 12	12 TRONIC	12	L=670.0, W=610.0, H=950.0	19
85001629	Carrello connettore unipolare TRONIC 48	48 TRONIC	48	L=865.0, W=770.0, H=1460.0	106
Modulo					
85001625	Modulo TRONIC	2 TRONIC	2	L=335.0, W=335.0, H=280.0	2,6
85001621	Modulo carrello connettore unipolare TRONIC 6x2	6 TRONIC Module	12	L=610.0, W=600.0, H=1270.0	29
85001622	Modulo carrello connettore unipolare TRONIC 18x2	18 TRONIC Module	36	L=840.0, W=820.0, H=1400.0	93
85001639	TRONIC modulo carrello con montascale per cavo unipolare	6 TRONIC Module	12	L=710.0, W=680.0, H=1360.0	40
Bobina					
85001628	Carrello per unipolari TRONIC S12	-	18	L=620.0, W=590.0, H=1160.0	20
Accessori					
85001637	Coperchio TRONIC	1 transparentní viko	-	-	-

Ultimo aggiornamento (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

Prodotti TRONIC

