# SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

**Info**
Rapporto qualità-prezzo ottimale
Curva a 90° per una facile installazione
Unità di imballaggio piccola

Privo di alogeni

Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

Resistente alla temperatura

**Vantaggi**
Montaggio rapido
Semplice da cablare
Raccordo per guaina estremamente conveniente
Nessuna parte può andare persa
Nuova struttura salvaspazio

**Applicazione**
Ingegneria meccanica
Costruzione di quadri elettrici
Applicazioni mobili
Applicazioni in spazi ridotti
Per edifici

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FLEXILOK 90° PG

## Caratteristiche del prodotto
La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Design compatto monopezzo
Priva di alogeni e cadmio

## Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

## Costruzione
Filettatura di raccordo PG
Angolo 90°
Speciale sistema di serraggio

## Note
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato |
| Riferimenti normativi/approvazioni: | IEC EN 61386-23 |
| Colore standard: | Grigio (RAL 7031)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA66<br>Privo di alogeni |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Campo di temperatura: | da -40°C a +120°C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® FLEXILOK 90° PG

| Codice articolo | Lunghezza filettatura D (mm) | Adatto a SILVYN® FPAS | Adatto per guaina Ø est. mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG nero | | | | |
| 68100150 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100155 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100160 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100170 | 10 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100165 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100175 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100180 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100185 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG grigio | | | | |
| 68100190 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100195 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100200 | 10 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100210 | 10 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100205 | 11 | FPAS 16 | 15,8 | 10 |
| 68100215 | 11 | FPAS 21 | 21,2 | 10 |
| 68100220 | 12 | FPAS 28 | 28,5 | 10 |
| 68100225 | 12 | FPAS 34 | 34,5 | 10 |

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16