ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

Info
Cavo a due conduttori per batteria
Per veicoli commerciali
Per trasporti di sostanze pericolose

Buona resistenza chimica

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Facile identificazione delle polarità: la stampigliatura è sempre e solo sul polo positivo (rosso). Questo evita errori di connessione.
i trefoli restano uniti e facilitano la crimpatura corretta
Certificato di conformità ADR

Applicazione
Cavo per batteria tra fonte di alimentazione e utenza finale
Per veicoli commerciali

Caratteristiche del prodotto
Doppia guaina, molto robusto e quindi adatto a posa anche senza tubo corrugato di protezione
Collegamento a barra altamente stabile, tuttavia è tranquillamente possibile una separazione manuale del cavo

Riferimenti normativi/approvazioni
Approvazione ADR TÜ.EGG.091-04

Costruzione
Fili di rame nudo
Isolamento del conduttore in PVC
Guaina esterna in PVC speciale

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

	Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Raggio minimo di curvatura:	15 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	60 V DC
Tensione di prova:	3000 V AC
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40 °C a +85 °C Adatto all'utilizzo in classe A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
Altre caratteristiche costruttive su richiesta
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm²	Misura esterna, larghezza x altezza (mm)	Peso rame kg/km
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1344

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16