EPIC® H-B 16 TG

Robusta custodia industriale

La custodia robusta per connettori rettangolari con un ingresso cavo diretto è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
Versione alta: maggior spazio per il cablaggio
Indice di protezione testato UL50E





Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Doppia leva o perni per doppia leva
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TG

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Pezzi / confezione
Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, perni per doppia leva)					
10080000	H-B 16 TG 21	-	21	sì	5
10090000	H-B 16 TG 29	-	29	sì	5
19080000	H-B 16 TG M25	25	-	-	5
19090000	H-B 16 TG M32	32	-	-	5

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16