

EPIC® MH 4

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Info

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Modulo di alimentazione a 4 poli per la trasmissione compatta di alimentazione



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico



Autoestinguente



Tensione

Vantaggi

Modulo di alimentazione a 4 poli per la trasmissione compatta di alimentazione

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 4

Ingegneria meccanica
Industria robotica
Impianti industriali
Energie rinnovabili
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	830 V
Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	40
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Numero di contatti:	4
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm ²
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® MH 4

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Slots	Pezzi / confezione
44423216	EPIC® MHS 4 CM	maschio	4	1	10
44423217	EPIC® MHB 4 CM	femmina	4	1	10