SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - divisore a Y per SILVYN® RILL

Tempo di montaggio

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Montaggio rapido
Smontaggio semplice
Antitrazione
Permette di combinare diverse misure di guaina

Applicazione
In abbinamento a guaine
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Raccordo a Y per guaine SILVYN® RILL

Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

Costruzione
3 x raccordi guaina
2 fori per viti di fissaggio M5

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

SILVYN® KLICK-Y

Su richiesta:	Ulteriori misure / combinazioni
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 IP 69
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-Y

Codice articolo	Grandezza nominale	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN® KLICK-Y grigio				
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801100	3 x 13	13	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y nero				
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801105	3 x 13	13	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.