

## EPIC® MH Coax 1.6mm

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

EPIC® MH Coax, modulo unipolare con schermatura, robusti contatti EPIC® H-D con diametro 1,6mm per la trasmissione segnali con protezione EMC

### Info

Sistema di connettori modulari, combinabile con lo standard di mercato

Modulo schermato per trasmissione dati e segnali



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico



interferenze

### Vantaggi

Modulo schermato per trasmissione dati e segnali

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità

### Applicazione

Ingegneria meccanica

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MH Coax 1.6mm

Industria robotica  
Impianti industriali  
Energie rinnovabili  
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	50
Tensione di prova:	0,8 kV
Corrente nominale (A):	16
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Numero di contatti:	1
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® MH Coax 1.6mm**

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
44423260	EPIC® MHS Coax D=1.6mm	maschio	1	10
44423261	EPIC® MHB Coax D=1.6mm	femmina	1	10

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16