

## FLEXIMARK® Label LMB

Le etichette LMB possono essere inserite in diversi tubetti di marcatura (fino a 30 mm). Assieme al nostro software per etichette è possibile stampare le etichette LMB con una stampante laser, entrambi i lati dell'etichetta possono essere stampati.

### Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)  
Stampabile su entrambi i lati

### Applicazione

Etichette idonee per bussola di marcatura Snap-on, bussola di marcatura chiusa e bussola di marcatura per fascetta fermacavo (vedere sezione "Portacaratteri ed accessori")

### Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard  
Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante  
Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

### Incluso

Fogli DIN A5 perforati

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Label LMB

Su richiesta:	Disponibili anche come bobine per stampanti a trasferimento termico (TMB)
Colore standard:	Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

## FLEXIMARK® Label LMB

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254680	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	giallo/ bianco	4.6 x 30.0	480	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16