

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - supporto per tubo per SILVYN® FPAS



Privo di alogeni



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Robusto



affidabilità



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Montaggio rapido

Smontaggio semplice

Elevata resistenza meccanica

Guaina bloccata da aletta

Nessuna parte può andare persa

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Fissaggio di guaine su pareti di macchinari in tutti i settori

Ultimo aggiornamento (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Caratteristiche del prodotto

Lo smontaggio avviene con un cacciavite
Supporto monopezzo per guaina

Costruzione

Supporto monopezzo per guaina con foro per il fissaggio

Note

Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Descrizione classe ETIM 5.0 : Supporto per guaina protettiva
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per flessibili di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FCL

Codice articolo	Grandezza nominale	Foro Ø (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FCL nero				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506954	32	6	32	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL grigio				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506949	32	6	32	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Ultimo aggiornamento (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16