

## EPIC® H-D 1,6 contatti stampati

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti H-D 1.6 punzonati semplificano l'utilizzo di strumenti di sblocco, pinza a crimpare e localizzatori.

### Info

La scelta per contatti placcati oro o argento di qualità

Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-D 1,6 contatti stampati**

| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Sezione conduttore in mm <sup>2</sup> | Superficie | Lunghezza di spelatura (mm) | Pezzi / confezione |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| Contatti        |                      |                  |                                       |            |                             |                    |
| 11241100        | H-D 1,6 stampato     | maschio          | 0.14 - 0.5                            | Ag         | 3,0                         | 100                |
| 11231100        | H-D 1,6 stampato     | femmina          | 0.14 - 0.5                            | Ag         | 3,0                         | 100                |
| 11221000        | H-D 1,6 stampato     | maschio          | 0.5 - 1.5                             | Ag         | 4,0                         | 100                |
| 11236100        | H-D 1,6 stampato     | femmina          | 0.5 - 1.5                             | Ag         | 4,0                         | 100                |
| 11223500        | H-D 1,6 stampato     | maschio          | 1.5 - 2.5                             | Ag         | 4,0                         | 100                |
| 11228500        | H-D 1,6 stampato     | femmina          | 1.5 - 2.5                             | Ag         | 4,0                         | 100                |
| 11243100        | H-D 1,6 stampato     | maschio          | 0.14 - 0.5                            | Au         | 3,0                         | 100                |
| 11233100        | H-D 1,6 stampato     | femmina          | 0.14 - 0.5                            | Au         | 3,0                         | 100                |
| 11221300        | H-D 1,6 stampato     | maschio          | 0.5 - 1.5                             | Au         | 4,0                         | 100                |
| 11238100        | H-D 1,6 stampato     | femmina          | 0.5 - 1.5                             | Au         | 4,0                         | 100                |

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16