

EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina


per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Info

Contatti placcati oro in 2 livelli di qualità

Per macchine automatiche di crimpatura

Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm ²	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Note	Pezzi / confezione
Contatti							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	maschio	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	femmina	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	maschio	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	femmina	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	maschio	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	femmina	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	maschio	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	femmina	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 500 contatti	1
44429030	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	maschio	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 Matassa (PU) = 10.000 contatti	1
44429031	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	femmina	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	1 Matassa (PU) = 10.000 contatti	1

EPIC® M-D 1,0 Sub-D Contatti stampati su bobina