

## EPIC® MC 2,5 Contatti stampati su bobina

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti stampati sono avvolti in bobine da 100 o 200 pezzi per l'utilizzo con sezioni dei conduttori da 0,5 a 1,5 mm<sup>2</sup> e da 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Info

Contatti placcati argento e passivati  
per una crimpatura molto rapida con pinza a mano per contatti su bobina  
Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



### Caratteristiche del prodotto

Contatto a crimpare stampato argentato su bobina piccola  
Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147005 per sezioni da 0,5 a 1,5 mm<sup>2</sup>  
Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147006 per sezioni trasversali da 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® MC 2,5 Contatti stampati su bobina**

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm <sup>2</sup>	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Note	Pezzi / confezione
Contatti							
11208000	EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	maschio	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11209000	EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	femmina	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11208500	EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	maschio	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1
11209500	EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	femmina	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16