

EPIC® H-A 3 AGSV fondo aperto

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia robusta con un lato inferiore aperto e 2 ingressi cavo può essere utilizzata nei sistemi di controllo o altre applicazioni in spazi ristretti.

Info

Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
Indice di protezione testato UL50E



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo
Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello
1 leva
2 ingressi cavo laterali

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV fondo aperto

Struttura: con base aperta
Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione di zinco, grigia Custodia: termoplastica grigia, nera Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-A 3 AGSV fondo aperto

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Materiale	Colori	Pezzi / confezione
Custodia H-A: base da parete (con base aperta)					
19517200	H-A 3 MAgsv M20	20	zinco pressofuso	grigio	10
19515200	H-A 3 Agsv M20	20	Termoplastico	grigio	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV fondo aperto

