

## EPIC® H-A 3 TG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Locks reliably, does not burn, and protects the internal insert from dust and moisture: these are just three of the essential features of our newly revamped rectangular connector housing. The lightweight polyamide hood is also halogen-free, UV-resistant and has an M20 thread for connecting a cable or conduit gland.

### Info

The hood of the EPIC® H-A 3 series is now available with a new design, including a marking arrow and an M20 thread.



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).

Con foro filettato per l'impiego con il rispettivo pressacavo.

Articles with a "V" in the article name already contain a SKINTOP® plastic cable gland for sealing and strain-relieving cable entry.

In comparison to housings where the cable gland is added separately, the overall size of this housing is more space-saving.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

### Applicazione

Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Ultimo aggiornamento (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 TG

For connecting devices and machines to the power supply.  
Adatto alla posa esterna.

### Caratteristiche del prodotto

Custodia volante  
Volante con leva singola  
Versioni standard e alte  
Versioni con/senza pressacavo

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-A 3 TG**

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
10426000	H-A 3 TG PG11 gr	-	11	Termoplastico	grigio	-	-	10
10425500	H-A 3 TG PG11 bk	-	11	Termoplastico	nero	-	-	10
10426400	H-A 3 TGV PG11 gr	-	11	Termoplastico	grigio	sì	6.5 - 12	10
10426700	H-A 3 TGV PG11 bk	-	11	Termoplastico	nero	sì	6.5 - 12	10
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	-	Termoplastico	grigio	-	-	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	-	Termoplastico	nero	-	-	10
19426400	H-A 3 TGV M20 gr	20	-	Termoplastico	grigio	sì	3.0 - 13.5	10
19426700	H-A 3 TGV M20 bk	20	-	Termoplastico	nero	sì	3.0 - 13.5	10

Ultimo aggiornamento (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-A 3 TG

