

EPIC® H-A 3 TG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Bloccaggio affidabile, non brucia e protegge l'inserto da polvere e umidità: queste sono solo tre delle caratteristiche essenziali della nostra custodia per connettori rettangolari appena rinnovata. La custodia in poliammide è inoltre leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e con filettatura M20 per collegare un pressacavo o un raccordo per guaine.

Info

La custodia della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, include una freccia di orientamento e una filettatura M20.



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.

La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).

Con foro filettato per l'impiego con il rispettivo pressacavo.

Gli articoli con una \"V\" nel nome dell'articolo contengono già un pressacavo in plastica SKINTOP® per la tenuta e lo scarico della trazione del cavo in ingresso. Rispetto alle custodie in cui il pressacavo viene aggiunto separatamente, le dimensioni complessive di questa custodia hanno un ingombro ridotto.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Applicazione

Ultimo aggiornamento (15.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.
Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica.
Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante
Volante con leva singola
Versioni standard e alte
Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-A 3 TG

Codice articolo	Article description	M	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
Filettatura metrica							
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	Termoplastico	grigio	-	-	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	Termoplastico	nero	-	-	10
19426400	H-A 3 TGV M20 gr	20	Termoplastico	grigio	sì	3.0 - 13.5	10
19426700	H-A 3 TGV M20 bk	20	Termoplastico	nero	sì	3.0 - 13.5	10

EPIC® H-A 3 TG

