EPIC® H-B 16 TGH

Robusta custodia industriale


La custodia robusta in metallo con piolini per una leva diretta e un ingresso cavo diretto è appositamente concepita per l'impiego nell'industria della plastica.

Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore
Maggior spazio interno per il cablaggio
Indice di protezione testato UL50E







Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Doppia leva o perni per doppia leva
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TGH

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Pezzi / confezione
Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva doppia, versione alta)					
70100200	H-B 16 TGH 21	-	21	sì	5
70100400	H-B 16 TGH 29	-	29	sì	5
79100200	H-B 16 TGH M25	25	-	-	5
79100400	H-B 16 TGH M32	32	-	-	5
79100800	H-B 16 TGH M40	40	-	-	5

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16