

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Robusta custodia industriale


La custodia robusta in metallo con una leva in lunghezza e 2 ingressi cavo è idonea per l'impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Versione a singola leva per un rapido blocco/sblocco e sistema di aiuto alla disconnessione

Per inserire facilmente 2 cavi

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

Vantaggi

Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Maggior spazio interno per il cablaggio

Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

Ultimo aggiornamento (04.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Caratteristiche del prodotto

Base da pannello, versione alta
Con leva singola
2 ingressi cavo laterali

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale |
| Materiale: | Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione: | IP 65 (chiuso) UL50 Type 12 (chiuso) |
| Testato VDE: | Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770 |
| Campo di temperatura: | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

| Codice articolo | Descrizione articolo | M | PG | Pezzi / confezione |
|--|----------------------|----|----|--------------------|
| Custodia H-B: base da pannello (2 ingressi, leva singola, versione alta) | | | | |
| 70111200 | H-B 16 SGRLH-LB 21 | - | 21 | 5 |
| 70111400 | H-B 16 SGRLH-LB 29 | - | 29 | 5 |
| 79111200 | H-B 16 SGRLH-LB M25 | 25 | - | 5 |
| 79111400 | H-B 16 SGRLH-LB M32 | 32 | - | 5 |

Ultimo aggiornamento (04.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16