

## EPIC® Coperchio di protezione H-B

Il coperchio di protezione in termoplastica è idoneo per l'utilizzo con le custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ed H-B 32.



Resistenza meccanica



affidabilità



Impermeabile

### Caratteristiche del prodotto

Cordicella di sicurezza con capicorda per il fissaggio a vite alla custodia di montaggio o a parete

Corda di sicurezza con anello regolabile per adattarlo al cavo

Coperchio in plastica per custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314

ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® Coperchio di protezione H-B**

Codice articolo	Descrizione articolo	Versione	Piolini	Cordicella di sicurezza	Chiusura	Materiale	Pezzi / confezione
con perni per la base da pannello H-B 6-24, base da parete, custodia volante con leva							
10015000	H-B 6 KDB	per custodia H-B 6	2	con passante	-	Plastico	10
10047000	H-B 10 KDB	per custodia H-B 10	4	con passante	-	Plastico	10
10087000	H-B 16 KDB	per custodia H-B 16	4	con passante	-	Plastico	5
10118000	H-B 24 KDB	per custodia H-B 24	4	con passante	-	Plastico	5
con leva per custodia H-B 6-24 con perni							
10016500	H-B 6 KDT	per custodia volante H-B 6	-	con occhio	Leva singola	Plastico	10
10048500	H-B 10 KDT	per custodia volante H-B 10	-	con occhio	Leva doppia	Plastico	10
10088500	H-B 16 KDT	per custodia volante H-B 16	-	con occhio	Leva doppia	Plastico	5
10119500	H-B 24 KDT	per custodia volante H-B 24	-	con occhio	Leva doppia	Plastico	5
con perni per custodie H-B 6-24 con leva							
10015100	H-B 6 KDBP	per custodia volante H-B 6	2	con occhio	-	Plastico	10
10047100	H-B 10 KDBP	per custodia volante H-B 10	4	con occhio	-	Plastico	10
10087100	H-B 16 KDBP	per custodia volante H-B 16	4	con occhio	-	Plastico	10
10118100	H-B 24 KDBP	per custodia volante H-B 24	4	con occhio	-	Plastico	5
con perni per la base da pannello H-B 10-32, base da parete, custodia volante con leva							
10048700	H-B 10 KDBF	per custodia H-B 10	2	con occhio	-	Plastico	10
10088700	H-B 16 KDBF	per custodia H-B 16	2	con occhio	-	Plastico	10
10118700	H-B 24 KDBF	per custodia H-B 24	2	con occhio	-	Plastico	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	per custodia H-B 32 / H-A 48	4	con occhio	-	Plastico	10
con leva per custodia H-B 10-24 con perni							
10048600	H-B 10 KDTF	per custodia volante H-B 10	-	con occhio	Leva singola	Plastico	10
10088600	H-B 16 KDTF	per custodia volante H-B 16	-	con occhio	Leva singola	Plastico	10
10118600	H-B 24 KDTF	per custodia volante H-B 24	-	con occhio	Leva singola	Plastico	10

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® Coperchio di protezione H-B**