EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

Info
Protezione EMC
Resistente alla corrosione
Made in Germany

- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Tempo di montaggio
- Ingombri ridotti
- Robusto
- Connettore con custodia standard
- interferenze
- Impermeabile

Vantaggi
Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza

Ultimo aggiornamento (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Impiego universale grazie all’alta resistenza alla corrosione e un’elevata protezione dagli agenti esterni.
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Elevata resistenza meccanica e chimica

Applicazione

In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
Macchine per l'edilizia
Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

Custodia H-A: Base da parete
Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore
Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: zinco pressofuso nichelato Leva: acciaio inox Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Codice articolo	Article description	Unità di imballaggio
Base da pannello		
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	10

Ultimo aggiornamento (10.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16