

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodia volante EPIC®, ingresso cavo dritto, protezione EMC, resistente alla corrosione, UL50E, Nema 250

Info

Protezione EMC

Resistente alla corrosione

Made in Germany



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG



Resistenza meccanica



Ingombri ridotti



Robusto



interferenze



Impermeabile

Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti, protezione EMC.

La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Corrisponde alla protezione IP 65 quando serrato.

Protection class secondo NEMA 250 e testata secondo UL50E.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Applicazione

Per la protezione dell'inserito da influssi esterni.

Per ambienti in cui il prodotto entra in contatto con acqua, detersivi e sostanze saline.

Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Caratteristiche del prodotto

Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2

Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore

Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988

Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Pressofusione di zinco, nichelato
Grado di protezione:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

EPIC® ULTRA H-A 3 TG

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Pezzi / confezione
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	20	10

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16