
EPIC® H-BVE 3


Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio


La matrice multipolare dispone di contatti di commutazione ritardati che interrompono l'alimentazione elettrica del collegamento corrispondente prima di scollegare i contatti di lavoro.

Info

Matrice multipolare con contatti interruttore isolati
Operazioni di sgancio possibili per scollegare sotto carico







Automazione industriale

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio
I contatti di sgancio interrompono l'alimentazione prima che quelli di alimentazione vengano separati

Applicazione

Impianti industriali
Ingegneria meccanica

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 630 V UL: 600 V CSA: 600 V

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	3 + 2 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	8
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BVE 3

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
H-BVE 3 Collegamento a vite					
10210010	H-BVE 3 SS	maschio	sì	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	femmina	sì	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	maschio	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	femmina	-	3 + 2	10

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BVE 3



Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16