

## EPIC® H-B 24 TGH

Robusta custodia industriale

La robusta custodia in metallo alta contiene i piolini per una leva doppia, un ingresso cavo diretto e può essere fornita con o senza raccordo intermedio.

### Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore

Maggior spazio interno per il cablaggio

Indice di protezione testato UL50E



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione

Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

### Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

Ultimo aggiornamento (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TGH

### Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola  
Doppia leva o perni per doppia leva  
Versioni standard e alte  
Versioni con/senza manicotto centrale

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**EPIC® H-B 24 TGH**

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva doppia, versione alta)					
70150400	H-B 24 TGH 21	-	21	sì	5
70150600	H-B 24 TGH 29	-	29	sì	5
79150400	H-B 24 TGH M25	25	-	-	5
79150600	H-B 24 TGH M32	32	-	-	5
79150800	H-B 24 TGH M40	40	-	-	5

Ultimo aggiornamento (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16