

Modulo EPIC® MC: 2 contatti Pneumatici

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo pneumatico a due poli con valvola è idoneo per l'impiego nella costruzione di macchinari ed impianti e può essere utilizzato con intervalli di temperatura da -20 a +100 gradi.

Info

Moduli pneumatici con valvola per tubatura da 2,5 e 4mm



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Eolico

Vantaggi

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità. Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni.

Applicazione

Impianti industriali
Macchine per la stampa
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Contatti:

Ottone nudo

Numero di contatti:

2

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Modulo EPIC® MC: 2 contatti Pneumatici

| | |
|-------------------------|--|
| Tipologia del contatto: | Connettore push-in, per tubo flessibile con diametro interno 2,5 mm / 4,0 mm |
| Cicli di innesto: | 100 |
| Pressione di esercizio: | 8 bar |
| Pressione di test: | 10 bar |
| Campo di temperatura: | da -20°C a +100°C |

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Modulo EPIC® MC: 2 contatti Pneumatici

| Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Numero di contatti operativi | Slots | Pezzi / confezione |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| Modulo: 2 cntatti pneumatici | | | | | |
| 44424008 | MCS 2x2,5 PNEU (10) | maschio | 2 | 1 | 10 |
| 44424009 | MCB 2x2,5 PNEU (10) | femmina con valvola | 2 | 1 | 10 |
| 44424010 | MCS 2x4,0 PNEU (10) | maschio | 2 | 1 | 10 |
| 44424011 | MCB 2x4,0 PNEU (10) | femmina con valvola | 2 | 1 | 10 |

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Modulo EPIC® MC: 2 contatti Pneumatici