

## EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

La custodia con variante EMC

Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

### Info

Protezione EMC

Resistente alla corrosione

Made in Germany



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Food & Beverage



Automazione industriale



guida



Eolico



Per esterno



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione

Ultimo aggiornamento (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® ULTRA H-A 3 EGS



Ingombri ridotti



interferenze



Impermeabile

### Vantaggi

La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti, protezione EMC.

La custodia è intercambiabile e compatibile con prodotti di mercato.

La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Con ingresso cavo diritto per una posa ordinata dei cavi e per evitare una piega eccessiva del cavo.

Montaggio semplice sull'alloggiamento mediante avvvitamento e fissaggio con controdado.

### Applicazione

Per la protezione dell'inserito da influssi esterni.

Per ambienti in cui il prodotto entra in contatto con acqua, detersivi e sostanze saline.

Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.

Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.

Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

### Caratteristiche del prodotto

Custodia con montaggio a vite M20, angolare, con un ingresso cavo.

Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2

Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore

Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988

Fornitura comprensiva di vite in acciaio inox per gli inserti

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: zinco pressofuso nichelato Leva: acciaio inox Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 66 / IP 68 1 metro / 10 ore (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)
Testato VDE:	UL: in preparazione VDE: in fase di approvazione
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

## EPIC® ULTRA H-A 3 EGS

Codice articolo	Descrizione articolo	M	Unità di imballaggio
	Custodia con montaggio a vite M20, angolare, con un ingresso cavo.		
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	20	10

Ultimo aggiornamento (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16