

EPIC® MH 20


Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore

Info

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Modulo doppio 20 poli per segnali di comando



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico



Autoestinguente



Tensione

Vantaggi

Modulo doppio 20 poli per segnali di comando

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 20

Ingegneria meccanica
Industria robotica
Impianti industriali
Energie rinnovabili
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	500
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 5 mOhm
Numero di contatti:	20
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm ²
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® MH 20

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Slots	Pezzi / confezione
44423226	EPIC® MHS 20 CM	maschio	20	2	10
44423227	EPIC® MHB 20 CM	femmina	20	2	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16