


Portacontatti EPIC® MH Bus PIN 1x(4)

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Info

Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Modulo schermato per la trasmissione di dati e segnali. Adatto per Ethernet CAT.5e



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



guida



Eolico

Vantaggi

Modulo schermato per la trasmissione di dati e segnali. Adatto per Ethernet CAT.5e

Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ingegneria meccanica

Industria robotica

Impianti industriali

Energie rinnovabili

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Portacontatti EPIC® MH Bus PIN 1x(4)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	50
Tensione di prova:	0,8 kV
Corrente nominale (A):	10
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Numero di contatti:	4
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm ²
Materiale:	PA
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



Portacontatti EPIC® MH Bus PIN 1x(4)

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
Portacontatti EPIC® MH BUS PIN 1x(4)				
44423229	EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM	maschio	4 + schermatura	10
44423231	EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM	femmina	4 + schermatura	10